


모커 케이블

NEBM-M40G15-EH-10-Q11N-R3LEG14

제품 번호: 5251398

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61984
라인 명칭	라벨 홀더 없음
제품 무게	4.11 kg
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	하이브리드 소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	M40x1
전기 연결부 1, 핀/선 수	15
전기 연결부 1, 할당된 극/선	12
전기 연결부 1, 고정 유형	래치 잠금식
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 및 케이블
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	RJ45 및 개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	14
전기 연결부 2, 할당된 극/선	12
작동 전압 범위 DC	0 V...850 V
작동 전압 범위 AC	0 V...630 V
40°C에서의 허용전류 범위	31.9 A
충격 내전압	6 kV
케이블 길이	10 m
라인 속성	케이블 베어의 호환
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	65.6 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	123 mm
케이블 직경	16.4 mm
케이블 직경 공차	± 0.3 mm
케이블 구조	4 x 4mm ² + 1 x (2 x 1.5mm ²) + 1 x (2 x 0.24mm ² + 2 x 2 x 0.15mm ²)

특징	값
심선 종단	절연선 종단 슬리브
보호 등급	IP67
보호 등급 관련 참고 사항	매니폴드 블록에 따라 결정
주변 온도	-40 °C...90 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-25 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 할로겐 미포함
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	회색
절연 커버 소재	PP