


# 마이크로 필터 MS6-LFM-1/2-ARM

제품 번호: 529655

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                                          |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 시리즈                | MS                                         |
| 사이즈                | 6                                          |
| 디자인                | 섬유 필터                                      |
| 여과 등급              | 0.01 µm                                    |
| 응축수 배출부            | 수동 회전                                      |
| 작동 압력              | 0 MPa...2 MPa<br>0 bar...20 bar            |
| 작동 매체              | ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 출구의 공기 순도 등급       | ISO 8573-1:2010[3:::2]에 따른 압축공기            |
| 공기 순도 등급의 최대 표준 유량 | 900 l/min                                  |
| 공기 순도 등급의 최소 표준 유량 | 135 l/min                                  |
| 필터 효율              | 99.9999 %                                  |
| 최대 응축수량            | 38 cm³                                     |
| 셸 보호               | 플라스틱 보호 후드                                 |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                              |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 식품과의 사용 적합성        | 소재 상세 정보 참조                                |
| 매체 온도              | -10 °C...60 °C                             |
| 주변 온도              | -10 °C...60 °C                             |
| 보관 온도              | -10 °C...60 °C                             |
| 필터 효율, 미세 입자       | 99.995 %                                   |
| MPPS               | 0.05 µm                                    |
| 필터 효율 MPPS         | 99.95 %                                    |
| 잔여 오일 함량           | 0.01 mg/m³                                 |
| 오일 에어로졸 분리도        | 99 %                                       |
| 고정 방식              | 인라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션:                   |
| 설치 위치              | 수직 +/- 5°                                  |
| 공압 연결부 1           | G1/2                                       |
| 공압 연결부 2           | G1/2                                       |

| 특징          | 값           |
|-------------|-------------|
| 하우징 소재      | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 필터 소재       | 붕규산유리 파이버   |
| 보울 소재       | PC          |
| 씰 소재        | NBR         |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수     |
| 제품 무게       | 600 g       |