

서비스 유닛 조합

MSB6N

제품 번호: 532307



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
작동 방식	전기식 수동 공압식
작동 안전장치	내장형 로크가 있는 회전 버튼
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	0.01 µm...40 µm
디자인	분기 모듈 활성탄 필터 압력계가 있는 압력 제어 밸브 소프트 스타트 및 배기 밸브 소프트 스타트 밸브 유량 센서 온 오프 밸브 섬유 필터 압력계가 있는 필터 제어기 압력계가 없는 필터 제어기 멤브레인 건조기 비례 표준 미스트 윤활장치 원심분리기가 있는 소결 필터 물 분리기 전동 조절식 압력 조절 밸브 1차 제어된 정밀 다이어프램 조절기
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 역류 거동 있음
셀 보호	플라스틱 보호 후드 금속 셀 로 내장
차압 표시기	시각적 디스플레이 압력 센서 있음
압력 표시기	압력 센서 포함 압력계 장착
작동 압력	1.5 bar...20 bar
압력 조절 범위	0.3 bar...12 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1700 l/min...4800 l/min

특징	값
코일 특성값	110V AC: 50/60Hz, 당김 출력 3.0VA, 유지 출력 2.4VA 230V AC: 50/60Hz, 당김 출력 3.0VA, 유지 출력 2.4VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
인증	c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 기계류 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 기계류 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
인증서 발급 기관	Intertek UK-MCR-0086
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
고정 방식	액세서리 포함
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	PC