


진공 발생기 VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

제품 번호: 532635

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.7 mm
그리드 치수	14.5 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	인라인 높은 흡입량
내장된 기능	공압 이젝트 펄스 밸브
디자인	일자형
최대 흡입 용적 유량에 대한 작동 압력	4 bar
작동 압력	1 bar...8 bar
정격 작동 압력	6 bar
대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량	32.6 l/min
정격 작동 압력에서의 급기 시간	0.89 s
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...60 °C
청소 권장	비눗물
정격 작동 압력에서의 소음 레벨	78 dB(A)
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	41 g
고정 방식	인라인 설치
공압 연결부 1	QS-6
진공 연결부	QS-6
연결 나사 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	POM
하우징 소재	강화 PA POM 강화

특징	값
나사 소재	강철
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금
피팅 소재	황동 니켈 도금