



진공 발생기

VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

제품 번호: 532645

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	1.4 mm
그리드 치수	18 mm
소음기 디자인	열림
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	표준 높은 흡입량
수동 작동기	터치식
내장된 기능	온오프 밸브, 전기식 개방형 소음기
디자인	T 형태
밸브 기능	2/2
최대 흡입 용적 유량에 대한 작동 압력	5 bar
작동 압력	2 bar...8 bar
정격 작동 압력	6 bar
대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량	92.6 l/min
정격 작동 압력에서의 급기 시간	0.32 s
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
소비 전력	1.2 W
듀티 사이클	100%
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	0 °C...50 °C
정격 작동 압력에서의 소음 레벨	69 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	98 g
전기 연결부	플러그 커넥터
고정 방식	관통 구멍 포함 DIN 레일 포함 액세서리 포함

특징	값
공압 연결부 1	QS-8
공압 연결부 3	개방형 소음기
진공 연결부	QS-8
연결 나사 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	POM
하우징 소재	강화 PA POM 강화
소음기 소재	단조 알루미늄 합금 POM PU 폼
나사 소재	강철
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금
피팅 소재	황동 니켈 도금