


운활기
MS12-LOE-G-U
제품 번호: 537156

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	비례 표준 미스트 운활장치
최대 오일 주입량	1500 cm³
셀 보호	금속 셀 로 내장
작동 압력	1 bar...16 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	400 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	20000 l/min...22000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	0 °C...60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	6500 g
고정 방식	인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
공압 연결부 1	내부
공압 연결부 2	내부
커버 소재	PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금