

**응축수 배출부**  
**PWEA-AC-6A**  
제품 번호: 538679

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 작동 방식              | 전기식                                                |
| 설치 위치              | 수직 +/- 5°                                          |
| 수동 작동기             | 터치식                                                |
| 응축수 배출부            | 전자동                                                |
| 디자인                | 외부 전동식 전자동                                         |
| 측정 변수              | 충전 레벨                                              |
| 밸브 기능              | 3/2 닫힌 상태 단안정                                      |
| 오퍼레이터 제어 요소        | 터치형 키보드<br>테스트 버튼 포함                               |
| 작동 준비 상태 표시        | LED                                                |
| 스위칭 상태 디스플레이       | LED                                                |
| 작동 압력              | 0.8 bar...16 bar                                   |
| 알람 출력              | 접촉식                                                |
| AC 공칭 작동 전압        | 115 V                                              |
| 응축수 배출부 정격 출력      | 2 VA                                               |
| 주전원 주파수            | 50 Hz...60 Hz                                      |
| 인증                 | C-Tick                                             |
| KC 마크              | KC-EMC                                             |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU EMC 지침에 따름<br>EU 저전압 지침에 따름                     |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라<br>영국 전기 장비 규정에 따라 |
| 작동 매체              | ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기                      |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                                      |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| 보관 온도              | -10 °C...60 °C                                     |
| 매체 온도              | 1 °C...60 °C                                       |
| 보호 등급              | IP65<br>IEC 60529에 따름<br>III                       |
| 주변 온도              | 1 °C...60 °C                                       |
| 제품 무게              | 700 g                                              |

| 특징          | 값          |
|-------------|------------|
| 전기 연결부      | 나사형 단자     |
| 고정 방식       | 인라인 설치     |
| 응결수 배출 연결부  | PK-8       |
| 공압 연결부      | G1/2       |
| 응축수 용기 소재   | 단조 알루미늄 합금 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수    |
| 하우징 소재      | 플라스틱       |