

다중 위치 실린더 ADNM-100- -

제품 번호: 539698

FESTO



데이터 시트

특징	값
피스톤 Ø	100mm
마지막 실린더 위치의 가능한 스트로크	1 mm...2000 mm
중간 위치의 가능한 스트로크	1 mm...400 mm
표준 기반	ISO 21287
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
디자인	피스톤 피스톤 로드 프로파일 파이프
중간 위치 최대 수	5
모든 개별 스트로크의 최대 합계	2000 mm
위치 인식	근접 센서용
버전	연장된 피스톤 로드 수나사산 피스톤 로드와 특수 나사 연장된 피스톤 로드 내열성 실링, 최대 120°C 명판 레이저 마킹
작동 압력	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar 8.7 psi...145 psi
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...120 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	4417 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	4712 N
고정 방식	암나사 포함 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
피스톤 로드 소재	고합금강