

압력 게이지 키트
DPA-40-10-MA-SET
제품 번호: 540781

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 837-1
압력계 공칭 치수	27
디자인	파이프 스프링 압력계
고정 방식	수나사 포함
작동 압력	10 bar
측정 정확도 등급	4
보호 등급	IP43
주변 온도	5 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
설치 위치	임의 방향
공압 연결부	R1/8
제품 무게	16 g