


분기 모듈
MS12-FRM-G
 제품 번호: 541681

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	입의 방향
디자인	분기 모듈
작동 압력	0 bar...20 bar
주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량	25000 l/min...42000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[...:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	3000 g
공압 연결부 1	배터리 모듈
공압 연결부 2	배터리 모듈
공압 연결부 3	G2
공압 연결부 4	G1
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트