


제품 번호: 543279



데이터 시트

특징	값
적용 분야	VTSA/VTSA-F 밸브 터미널의 멀티핀 커넥터 전용
표준을 준수합니다	DIN 47100
라인 명칭	라벨 홀더 있음
제품 무게	2702 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	37
전기 연결부 1, 할당된 극/선	37
전기 연결부 1, 고정 유형	3x M4 나사
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	37
전기 연결부 2, 할당된 극/선	37
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	2 A
충격 내전압	1 kV
케이블 길이	10 m
라인 속성	표준
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	50 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	93 mm
케이블 직경	12.4 mm
케이블 구조	37 x 0.34 mm ²
도체 정격 단면적	0.34 mm ²
보호 등급	IP65 NEMA 4
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C

특징	값
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	PA
절연 커버 소재	PVC