

입력 모듈 CP-E16-M8-EL

제품 번호: 546922

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함 DIN 레일 포함 옵션:
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65 IP67
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
인증	RCM 마크 c UL us - Listed(OL)
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
커버 소재	강화 PA
LED 디스플레이	16채널 상태 2 모듈 진단 4 그룹 진단
최대 입력 수	16
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
부하 전압 DC 작동 전압 범위	24 V
잔류 리플 부하 전압	4 Vss
입력 특성 곡선	IEC1131-T2
스위칭 레벨	신호 0: ≤ 6V 신호 1: ≥ 8.6V
입력 스위칭 로직	PNP(플러스 스위칭)
입력 디바운싱 시간	3 ms(0.5 ms, 10 ms, 20 ms 파라미터 설정 가능)
모듈당 최대 전류 합	0.7 A
채널 간 전위 분리	아니요

특징	값
퓨즈 (단락)	그룹당 내부 전자식 퓨즈