

고정 브래킷
PAMP-MB-64
제품 번호: 8081356

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	64
시리즈	P
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
밸브 마운팅 최대 조임 토크	5 Nm
매체 온도	-60 °C...80 °C
주변 온도	-60 °C...80 °C
제품 무게	119 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사 소재	고합금 스테인리스강
앵글 소재	고합금 스테인리스강