

축 컨트롤러 CPX-CMAX-C1-1

제품 번호: 548932



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
작동 모드	레코드 모드 직접 모드
진단	모듈 중심 진단 로컬 7세그먼트 디스플레이를 통해
모듈 최대 수	8
컨트롤러 기능	힘 제어
디스플레이	7-세그먼트 디스플레이
상태 표시	Power Load Display/Error 축 X MC Axis X 모듈 상태
퓨즈(단락)	내부 전자식 퓨즈 작동 전압 내부 전자식 퓨즈, 부하 전압
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 부하 전압 범위	20 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
DC 정격 부하 전압	24 V
정전 버퍼링	10 ms
정격 작동 전압에서 소비 전류	200 mA
허용 부하 전류	2.5 A
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
상대 습도	5 - 95 % 미응축
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	240 g
열 하나당 축	1
축 열의 개수	1
최대 라인 길이	30m
제어 인터페이스 전기 연결부	소켓 M9 5핀

특징	값
제어 인터페이스	디지털 Festo 프로토콜이 적용된 CAN 버스 종단 저항 통합형
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA