



# 인코더 케이블 NEBM-M12G8-E-10-S1G9

제품 번호: 550749

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 라인 명칭             | 라벨 홀더 없음                        |
| 전기 연결부 1, 기능      | 현장 장치 측                         |
| 전기 연결부 1, 디자인     | 원형                              |
| 전기 연결부 1, 연결 방식   | 소켓                              |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구  | 일자형                             |
| 전기 연결부 1, 연결 기술   | M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨 |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수   | 8                               |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 8                               |
| 전기 연결부 2, 기능      | 컨트롤러 측                          |
| 전기 연결부 2, 디자인     | 각형                              |
| 전기 연결부 2, 연결 방식   | 플러그 커넥터                         |
| 전기 연결부 2, 케이블 출구  | 일자형                             |
| 전기 연결부 2, 연결 기술   | Sub-D                           |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수   | 9                               |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선 | 8                               |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 V...30 V                      |
| DC 정격 작동 전압       | 24 V                            |
| 작동 전압 범위 AC       | 0 V...30 V                      |
| AC 공칭 작동 전압       | 24 V                            |
| 차폐                | 예                               |
| 케이블 길이            | 10 m                            |
| 라인 속성             | 케이블 배어의 호환                      |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선 | 49 mm                           |
| 케이블 직경            | 6.5 mm                          |
| 케이블 구조            | 4 x 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>    |
| 도체 정격 단면적         | 0.14 mm <sup>2</sup>            |
| 보호 등급             | IP65                            |
| 보호 등급 관련 참고 사항    | Sub-D 커넥터에 대해 IP30<br>조립 상태     |
| 주변 온도             | -40 °C...70 °C                  |

| 특징                 | 값              |
|--------------------|----------------|
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -40 °C...70 °C |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라 |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수        |
| 케이블 외피 소재          | TPE-U(PUR)     |
| 케이블 외피 색상          | 회색             |