


푸시인 피팅
NPQR-L-G12-Q14
 제품 번호: 8085689

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	12 mm
호스 삽입 깊이	21.5 mm
나사식 트리니언 씬 유형	실링 링
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	L 형태
팩 크기	1
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 - 80°C 기준 최대 0.7MPa
인증서 발급 기관	NSF C0556009
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
식품과의 사용 적합성	적합성 선언 참조 NSF/ANSI 169
주변 온도	-5 °C...150 °C
주변 온도 관련 참고사항	PUN-H 포함: -20 °C - 60 °C
공칭 조임 토크	9 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	83.6 g
고정 방식	육각 헤드 SW25
공압 연결부 1	수나사 G1/2
공압 연결부 2	호스 외경 14 mm용

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	고합금 스테인리스강
나사산 씌 소재	FPM
가드 링 소재	고합금 스테인리스강
해제 링 소재	고합금 스테인리스강
호스 씌 소재	FPM
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강
스러스트 링 소재	PPSU