



압력 부스터 DPA-63-10-CRVZS20 제품 번호: 552934

FESTO



데이터 시트

특징	값
피스톤 Ø	63 mm
용적	20 l
설치 위치	응결수 배출부 아래로
디자인	더블 피스톤 압력 변환기 압축공기 탱크 포함 압력계 장착 체크 밸브 포함
압력 표시기	압력계 장착
출력 압력 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
작동 압력	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
압력 조절 범위	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
입력 압력 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:3:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
응축수 배출부 최대 조임 토크	27 Nm
제품 무게	21500 g
고정 방식	슬롯 너트 포함
공압 연결부 1	QS-12

특징	값
공압 연결부 2	KD4
공압 연결부 3	소음기
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
압축공기 탱크 소재	고합금 스테인리스강