

서비스 유닛 조합 MSB9

제품 번호: 552938

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
작동 방식	전기식 수동 공압식
작동 안전장치	내장형 로크가 있는 회전 버튼
설치 위치	임의 방향 수직 +/- 5°
여과 등급	0.01 µm...40 µm
응축수 배출부	전자동 수동 회전 반자동
디자인	분기 모듈 활성탄 필터 압력계가 있는 압력 제어 밸브 소프트 스타트 및 배기 밸브 온 오프 밸브 섬유 필터 압력계가 있는 필터 제어기 압력계가 없는 필터 제어기 비례 표준 미스트 윤활장치 원심분리기가 있는 소결 필터
최대 응축수량	220 ml
최대 오일 주입량	490 ml
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 역류 거동 있음
셸 보호	금속 셸 로 내장
차압 표시기	시각적 디스플레이 압력 센서 있음
압력 표시기	압력 센서 포함 압력계 장착
작동 압력	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi

특징	값
압력 조절 범위	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1400 l/min...18000 l/min
코일 특성값	110 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 11.5 VA, 유지 출력 8.9 VA 230V AC: 50/60Hz, 당김 출력 11.5VA, 유지 출력 9.1VA 24 V DC: 4.5 W 24V DC: 8.4W
인증	c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU 기계류 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 방폭 규정에 따라 영국 기계류 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) EPL Gc (GB)
방폭	구역 1(ATEX) 구역 1(UKEX) 구역 2(ATEX) 구역 2(UKEX) 구역 21(ATEX) 구역 21(UKEX) 구역 22(ATEX) 구역 22(UKEX)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부 1	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
공압 연결부 2	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
공압 연결부 3	G1 1 NPT
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금