


진공 필터 VAF-DB-1/2

제품 번호: 553141

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	수직
여과 등급	80 µm
작동 압력	-0.95 bar...0 bar
작동 압력 관련 참고 사항	개방형 진공 시스템에서만 사용
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-5 °C...50 °C
최대 조임 토크	20.5 Nm
제품 무게	162 g
고정 방식	인라인 설치 벽/면 홀더 포함
공압 연결부	G1/2
진공 연결부	G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	PP 강화됨
보울 소재	PA
이젝터 펄스 적합성	7 bar