


# 스토퍼 실린더 **DFST-80-40-DL-Y4-A-G2** 제품 번호: 8089688

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                      | 값                                    |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 스트로크                    | 40 mm                                |
| 피스톤 Ø                   | 80mm                                 |
| 완충, 완충장치, 쿠션            | 양쪽 탄성 완충 링/플레이트<br>충격 흡수기, 조절 가능, 전방 |
| 설치 위치                   | 수직                                   |
| 작동 방식                   | 복동                                   |
| 디자인                     | 토글 레버가 있는 피스톤 로드                     |
| 위치 인식                   | 근접 센서용                               |
| 토글 레버의 위치 감지            | 유도 센서용                               |
| 비틀림 방지 장치/가이드           | 가이드 로드                               |
| 작동 압력                   | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar    |
| 작동 매체                   | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기      |
| 내식성 등급 CRC              | 1 - 낮은 부식 부하                         |
| LABS 적합성                | VDMA24364-영역 III                     |
| 주변 온도                   | 5 °C...60 °C                         |
| 쿠션 길이                   | 20 mm                                |
| 빠져나간 피스톤 로드에서 허용된 충격 하중 | 6000 N                               |
| 제품 무게                   | 6350 g                               |
| 고정 방식                   | 관통 구멍 포함                             |
| 공압 연결부                  | G1/8                                 |
| 소재 관련 참고 사항             | RoHS 준수                              |
| 커버 소재                   | 알루미늄 다이 캐스트                          |
| 씰 소재                    | NBR                                  |
| 하우징 소재                  | 단조 알루미늄 합금                           |
| 피스톤 로드 소재               | 고합금 스테인리스강                           |
| 롤러 레버 소재                | POM                                  |