


컴팩트 실린더
AEN-S-20-10-A-P-A
 제품 번호: 8092221

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm
피스톤 Ø	20mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
작동 방식	누름식
피스톤 로드 단부	수나사
디자인	피스톤 피스톤 로드
위치 인식	근접 센서용
버전	싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
최종 위치 충격 에너지	0.055 J
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	17 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	162 N
0mm 스트로크에서 가동 질량	18 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	6 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	65 g
10mm 스트로크당 추가 무게	26 g
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
다이내믹 씰 소재	NBR TPE-U(PU)

특징	값
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강