

메모리 카드
CAMC-M-MS-G32-G2
제품 번호: 8094425

FESTO



데이터 시트

특징	값
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-25 °C...85 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
메모리 용량	32 GB
사용 지침	이 장치는 오로지 산업적 및 상업적 사용을 위해 개발, 설계 및 제작되었습니다. 본 장치는 사적인 용도에는 허용되지 않습니다.
디자인 타입	microSDHC
디자인	MLC
속도 등급	Class 10
최대 읽기 속도	70 MB/s
최대 쓰기 속도	50 MB/s
쓰기/삭제 사이클 수	96 TBW