



터미널 스트립 NECC-L8G5-C1

제품 번호: 8106756

FESTO



데이터 시트

특징	값
케이블 출구	일자형
제품 무게	3.8 g
팩 크기	1
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 L8
전기 연결부 1, 핀/선 수	5
전기 연결부 1, 고정 유형	삽입됨
전기 연결부 2, 연결 기술	스프링 타입 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...300 V
40°C에서의 허용전류 범위	8 A
충격 내전압	1.6 kV
차폐	아니요
도체 정격 단면적	AWG28 - 16
보호 등급	IP20
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-40 °C...115 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색