

솔레노이드 코일
VACC-S13-11-K4-1-KS4A
 제품 번호: 8114136

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
요구되는 소비 전류	16 mA
절연 등급	H
최대 입력 전원 P _i	1.2W
최대 입력 전압 U _i	32 V
최대 입력 전류 I _i	0.2 A
코일 특성값	14-32V DC: 0.22 - 1.1W
유효 내부 용량 C _i	간과할 만큼 작음
유효 내부 인덕턴스 L _i	간과할 만큼 작음
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 방폭 지침(ATEX)에 따름
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
방폭	구역 1(ATEX) 구역 1 (KR) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) Zone 21(KR) 구역 22(ATEX)
인증서 발급 기관	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex ia IIC T5, T6
방폭 등급 먼지	Ex iaD 21 T80/T95°C
Ex 주변 온도	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65

특징	값
제품 무게	330 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
슬레노이드 코일 소재	PA UP