

**가이드 축**  
**EGC-70- -FA**  
 제품 번호: 558864



**데이터 시트**

특징	값
작동 스트로크	50 mm...5000 mm
사이즈	70
설치 위치	입의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
최대 가속도	50 m/s <sup>2</sup>
최대 속도	5 m/s
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
단면 2차 모멘트 Ix	395000 mm <sup>4</sup>
단면 2차 모멘트 Iy	577000 mm <sup>4</sup>
최대 힘 Fy	1850 N
최대 힘 Fz	1850 N
최대 무부하 변위 저항	15 N
최대 토크 Mx	16 Nm
최대 토크 My	51 Nm...132 Nm
최대 토크 Mz	51 Nm...132 Nm
최대 힘 Fy 전체 축	1850 N
최대 힘 Fz 전체 축	1850 N
최대 모멘트 Mx 전체 축	16 Nm
최대 모멘트 내 전체 축	51 Nm...132 Nm
최대 모멘트 Mz 축 전체	51 Nm...132 Nm
비틀림 관성 모멘트 It	240000 mm <sup>4</sup>
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 프로파일 소재	ABS
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
가이드 슬라이드 소재	강철

특징	값
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리