

가이드 축 EGC-80- -FA

제품 번호: 558865

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	50 mm...8500 mm
사이즈	80
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
최대 가속도	50 m/s ²
최대 속도	5 m/s
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
단면 2차 모멘트 I _x	844000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 I _y	1160000 mm ⁴
최대 힘 F _y	3050 N
최대 힘 F _z	3050 N
최대 무부하 변위 저항	15 N
최대 토크 M _x	36 Nm
최대 토크 M _y	97 Nm...228 Nm
최대 토크 M _z	97 Nm...228 Nm
최대 힘 F _y 전체 축	3050 N
최대 힘 F _z 전체 축	3050 N
최대 모멘트 M _x 전체 축	36 Nm
최대 모멘트 내 전체 축	97 Nm...228 Nm
최대 모멘트 M _z 축 전체	97 Nm...228 Nm
비틀림 관성 모멘트 I _t	551000 mm ⁴
클램핑 유닛 공압 연결부	M5
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 프로파일 소재	ABS
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징

특징	값
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리