

평행 그리퍼 DHPC-L-20-A-NC-S-2 제품 번호: 8116846

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	20
그리퍼 조 하나당 스트로크	9 mm
최대 교환 정확도	0.2 mm
그리퍼 조 최대 각도 유격 ax, ay	0 deg
최대 그리퍼 조 유격 Sz	0 mm
회전 대칭	0.2 mm
그리퍼 반복 정확도	0.02 mm
그리퍼 조 수	2
드라이브 종류	공압식
설치 위치	임의 방향
작동 방식	단동 단힘
그리퍼 기능	병렬
파지력 유지	닫을 때
디자인	연결 방향 측면 그리핑 핑거 고정종류 플랫 레버 강제 안내식 동작 시퀀스
가이드	볼 가이드
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
그리퍼 최대 작동 주파수	3 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간	176 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간	50 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 전체 파지력, 열기	170.9 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 그리퍼 조당 파지력, 열기	85.5 N

특징	값
질량 관성 모멘트	0.764 kgcm ²
그리퍼 조의 최대 힘 Fz, 정적	101.3 N
그리퍼 조의 최대 토크 Mx, 정적	1.43 Nm
그리퍼 조의 최대 토크 My, 정적	1.3 Nm
그리퍼 조의 최대 토크 Mz, 정적	1.3 Nm
제품 무게	261 g
고정 방식	관통 구멍을 통한 직접 고정 나사산을 이용한 직접 고정 조립 프레임에 관통 구멍 및 다웰핀 포함 암나사 및 다웰핀 포함 옵션:
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
그리퍼 조 소재	고합금강, 스테인리스