

제어 시스템 CMCB-D1-CC-S0

제품 번호: 8118456

FESTO



데이터 시트

특징	값
사용 지침	이 제품은 오로지 산업용 용도로만 적합합니다. 주거 구역에서는 무선 장애 방지 조치를 취해야 할 수도 있습니다.
디자인	제어 캐비닛
성능 레벨(PL)	카테고리 B, 성능 레벨 b
치수 W x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
퓨즈(단락)	내부 전자식 퓨즈
최대 소비 전류	1.1 A
2차 회로의 소비 전류	5 A
최대 전력 공급	6 A
AC 공칭 작동 전압	230 V
전원장치 형태	TT TN IT
주전원 주파수	50 Hz...60 Hz
오염도	2
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 저전압 지침에 따름
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...60 °C
상대 습도	40 °C에서 최대 50%
직간접적 접촉에 따른 위험에 대한 보호	PELV 모든 노출된 전도성 부품 접지
보호 등급	IP54
환경 조건	내부 공간
주변 온도	5 °C...40 °C
정격 사용 고도	1000 m NN
제품 무게	15 kg
전기 연결부	스프링 타입 단자 푸시인
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수