


# 가이드 드라이브 DFM-32-30-P-A-GF-F1A

제품 번호: 8118883

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                             | 값                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요크 플레이트 xs에 대한 유효 하중의 무게 중심 간격 | 50 mm                                                                                                                           |
| 스트로크                           | 30 mm                                                                                                                           |
| 피스톤 Ø                          | 32 mm                                                                                                                           |
| 드라이브 유닛의 작동 모드                 | 요크                                                                                                                              |
| 완충, 완충장치, 쿠션                   | 양쪽 탄성 완충 링/플레이트                                                                                                                 |
| 설치 위치                          | 임의 방향                                                                                                                           |
| 가이드                            | 슬라이딩 가이드                                                                                                                        |
| 디자인                            | 가이드                                                                                                                             |
| 위치 인식                          | 근접 센서용                                                                                                                          |
| 버전                             | 구리, 아연 또는 니켈이 주성분인 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외입니다.                                             |
| 작동 압력                          | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                                                                                            |
| 최대 속도                          | 0.8 m/s                                                                                                                         |
| 작동 방식                          | 복동                                                                                                                              |
| 작동 매체                          | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                                                                                 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항               | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                                                                                           |
| 내식성 등급 CRC                     | 0 - 부식 스트레스 없음                                                                                                                  |
| LABS 적합성                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                               |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합               | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정역에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 클린룸 등급                         | ISO 14644-1에 따른 등급 7                                                                                                            |
| 주변 온도                          | -20 °C...80 °C                                                                                                                  |
| 최종 위치 충격 에너지                   | 0.4 Nm                                                                                                                          |
| 최대 힘 Fy                        | 1227 N                                                                                                                          |
| 최대 힘 Fy, 정적                    | 1227 N                                                                                                                          |
| 최대 힘 Fz                        | 1227 N                                                                                                                          |
| 최대 힘 Fz, 정적                    | 1227 N                                                                                                                          |
| 최대 토크 Mx                       | 47.84 Nm                                                                                                                        |
| 최대 토크 Mx, 정적                   | 47.84 Nm                                                                                                                        |
| 최대 토크 My                       | 24.53 Nm                                                                                                                        |

| 특징                                  | 값          |
|-------------------------------------|------------|
| 최대 토크 My, 정적                        | 24.53 Nm   |
| 최대 토크 Mz                            | 24.53 Nm   |
| 최대 토크 Mz, 정적                        | 24.53 Nm   |
| 스트로크에 따른 최대 허용 모멘트 부하 Mx            | 9.53 Nm    |
| 정의된 간격 xs에서 스트로크에 따른 최대 유효 하중       | 173 N      |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동 | 415 N      |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드    | 482 N      |
| 가동 질량                               | 1077 g     |
| 제품 무게                               | 1937 g     |
| 대안 연결부                              | 제품명칭 참조    |
| 공압 연결부                              | G1/8       |
| 소재 관련 참고 사항                         | RoHS 준수    |
| 커버 소재                               | 단조 알루미늄 합금 |
| 씰 소재                                | NBR        |
| 하우징 소재                              | 단조 알루미늄 합금 |
| 피스톤 로드 소재                           | 고합금 스테인리스강 |