


# 연결 라인

## NEBU-M8G3-E-3.5-M8G3

제품 번호: 559364

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 표준을 준수합니다         | EN 60947-5-2에 따른 심선 컬러 및 연결 코드<br>EN 61076-2-104 |
| 방폭                | 인증서의 지침에 유의하십시오<br>구역 2(ATEX)<br>구역 22(ATEX)     |
| 라인 명칭             | 라벨 홀더 2개 포함                                      |
| 제품 무게             | 92 g                                             |
| 전기 연결부 1, 기능      | 현장 장치 측                                          |
| 전기 연결부 1, 디자인     | 원형                                               |
| 전기 연결부 1, 연결 방식   | 소켓                                               |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구  | 일자형                                              |
| 전기 연결부 1, 연결 기술   | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨                   |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수   | 3                                                |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 3                                                |
| 전기 연결부 1, 고정 유형   | 나사형 잠금장치                                         |
| 전기 연결부 2, 기능      | 컨트롤러 측                                           |
| 전기 연결부 2, 디자인     | 원형                                               |
| 전기 연결부 2, 연결 방식   | 플러그 커넥터                                          |
| 전기 연결부 2, 케이블 출구  | 일자형                                              |
| 전기 연결부 2, 연결 기술   | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨                   |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수   | 3                                                |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선 | 3                                                |
| 전기 연결부 2, 고정 유형   | 나사형 잠금장치                                         |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 V...60 V                                       |
| 작동 전압 범위 AC       | 0 V...60 V                                       |
| 40°C에서의 허용전류 범위   | 3 A                                              |
| 충격 내전압            | 1.5 kV                                           |
| 케이블 길이            | 3.5 m                                            |
| 라인 속성             | 케이블 베어의 호환                                       |

| 특징                 | 값                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 라인 검사 조건           | Festo 규격에 따른 벤딩 피로 강도<br>별도 문의에 따른 검사 조건<br>에너지 체인: > 500만 사이클, 굽힘 반경 28 mm |
| 굽힘 반경, 고정형 케이블 배선  | 12 mm                                                                       |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선  | 39 mm                                                                       |
| 케이블 직경             | 3.8 mm                                                                      |
| 케이블 직경 공차          | ± 0.1mm                                                                     |
| 케이블 구조             | 3 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                    |
| 도체 정격 단면적          | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                        |
| 보호 등급              | IP65<br>IP68<br>IP69K                                                       |
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태                                                                       |
| 특수 속성              | 오일 내성                                                                       |
| 주변 온도              | -25 °C...80 °C                                                              |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -5 °C...80 °C                                                               |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 저전압 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름                                             |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라<br>영국 전기 장비 규정에 따라                                           |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                                                              |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수<br>할로겐 미포함<br>인산 에스테르 비포함                                           |
| 오염도                | 3                                                                           |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                                                               |
| 케이블 외피 소재          | TPE-U(PUR)                                                                  |
| 케이블 외피 색상          | 회색                                                                          |
| 하우징 소재             | TPE-U(PUR)                                                                  |
| 하우징 색상             | 검정색                                                                         |
| 나사형 잠금장치 소재        | 황동, 니켈 도금                                                                   |
| 씰 소재               | NBR                                                                         |
| 플러그인 커넥터 소재        | 구리 합금, 도금됨                                                                  |
| 절연 커버 소재           | PP                                                                          |