


솔레노이드 밸브

VSVA-B-P53AD-ZD-A1-1T1L

제품 번호: 560728

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/3, 연결부 2 통풍됨, 4 배기됨
작동 방식	전기식
설치 폭	26 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	700 l/min
공압식 작동 포트	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm G1/4
작동 전압	24V DC
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	기계식 스프링 전기 작동
보호 등급	IP65 NEMA 4
공칭 폭	9 mm
배기 기능	스로틀 가능 유량 조절 플레이트를 통해 개별 서브 베이스를 통해
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	고정 잠금식 터치식 가려져 있음
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	외부 내부
유량 방향	임의 방향
커버링	마이너스 커버링
신호 상태 디스플레이	LED
파일럿 압력	0.3 MPa...1 MPa
제어 압력	3 bar...10 bar
밸브 유량	700 l/min
개별 서브 베이스의 밸브 유량	700 l/min
공압으로 연결된 유량 밸브, flow optimized	700 l/min

특징	값
공압으로 연결된 유량 밸브	700 l/min
비대칭 꺼지는 시간	제어 측 36에 대해 12ms
비대칭 켜지는 시간	제어 측 12에 대해 19 ms 제어 측 14에 대해 9 ms
듀티 사이클	100%
0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스	1200 µs
1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스	1100 µs
DC 정격 작동 전압	24 V
코일 특성값	24 V DC: 1.6 W
충격 내전압	2.5 kV
오염도	3
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
상대 습도	0 - 90 %
음압 레벨	85 dB(A)
주변 온도	-5 °C...50 °C
밸브 마운팅 최대 조임 토크	1.8 Nm...2.2 Nm
제품 무게	301 g
전기 연결부	4핀 플러그 커넥터 ISO 15407-2에 따라
고정 방식	연결판에
제어 공기 연결부 12/14	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26 mm
제어 배기 연결부 82/84	수집됨 측정 안됨 옵션:
공압 연결부 1	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
공압 연결부 2	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
공압 연결부 3	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26 mm
공압 연결부 4	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
공압 연결부 5	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26 mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	FPM NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 PA
나사 소재	강철, 아연 도금