


전동 슬라이드 EGSK-20- -

제품 번호: 562750

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	25 mm...125 mm
사이즈	20
스핀들 직경	6 mm
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 볼 스크루 포함
기준 설정	기준 스위치
스핀들 타입	볼 스크루
최대 가속도	10 m/s ²
최대 속도	0.19 m/s...1.1 m/s
반복 정확도	±0.003 - ±0.01 mm
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP10
주변 온도	0 °C...40 °C
고정 베어링 동적 지지용량	1000 N
선형 가이드 동적 지지용량	2849 N
단면 2차 모멘트 I _y	6100 mm ⁴
단면 2차 모멘트 I _z	62000 mm ⁴
최대 이송력 F _x	69 N...133 N
선형 가이드 정적 지지용량	6300 N
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 J _H	0.01 kgcm ²
이송 상수	1 mm/U...6 mm/U
고정 베어링 정적 지지용량	1240 N
고정 방식	암나사 및 다웰핀 포함
엔드 캡 소재	알루미늄 다이 캐스트 코팅됨
프로파일 소재	고합금강, 스테인리스
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 커버 소재	알루미늄 다이 캐스트 코팅됨

특징	값
슬라이드 소재	강철
스핀들 너트 소재	강철
스핀들 소재	강철