

# 연결 라인 MHJ9-KMH-2,5-MF

제품 번호: 565519

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
인증	RCM 마크
추가 기능	무선 억제 에너지 회수를 통한 유지전류 감소 보호 차단
고정 방식	관통 구멍 포함 DIN 레일 포함 옵션:
설치 위치	임의 방향
제품 무게	98 g
전기 연결부	2핀/2핀/ 4와이어 일자형 소켓 / 일자형 소켓 / 케이블
작동 전압 범위 DC	12 V...53 V
역극 보호	작동 전압용
작동 관련 참고 사항	전원 공급장치는 전압 강하 없이 최소 1.7A를 조달할 수 있어야 합니다.
소비 전력 관련 참고사항	저전류상 2W, 고전류상 7W, 채널당
듀티 사이클	100% 솔레노이드 밸브의 작동에 관한 주의사항을 준수하십시오.
DC 트리거 신호 범위	3 V...30 V
입력 전류 관련 참고 사항	선형 증가 3 - 15 V의 트리거 신호에서 0.09 - 0.44 mA 15 - 30V의 트리거 신호에서 0.44 - 15.44mA
입력 저항	34 KΩ
케이블 길이	2.5 m
라인 속성	정적 사용용
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하

특징	값
케이블 외피 소재	PUR PVC
하우징 소재	POM