

원격 시운전
GFCH-A2-R
제품 번호: 8141577

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	상위 레벨 제어에 대한 모터 컨트롤러의 통합 - 원격
성능	기능 모듈 구조 및 그 기능에 대한 입문 사례 프로젝트를 이용한 축 연결 제어에 대한 관련 기능 모듈의 기능 테스트 빈 프로젝트를 기반으로 마스터 PLC(Festo, Siemens, AllenBradley, Beckhoff, Omron)에서 축 시스템(최대 3개의 축) 제어를 위해 필요한 기능 모듈 통합 원격 지원 테스트 통신 축 연결/마스터 PLC
현장 작업 비용	3 작업 시간
고객 측 전제조건	24V 로직 및 230/400V 부하 전압이 제공되어야 함 스위치 및 이더넷 케이블을 사용할 수 있어야 함 FFT 소프트웨어의 로컬 설치 (Support Portal 참조) 로컬 관리자 권한 커뮤니케이션 소프트웨어 TeamViewer 또는 Bomgar의 로컬 설치 안정적인 인터넷 연결
서비스 제공	지정 후 8 - 10일