


# 솔레노이드 코일 VACF-B-R1-1L

제품 번호: 8150875



## 데이터 시트

| 특징              | 값                              |
|-----------------|--------------------------------|
| 작동 방식           | 전기식                            |
| 설치 위치           | 임의 방향                          |
| 표준을 준수합니다       | IEC 61010-1<br>ISO 20401       |
| 신호 상태 디스플레이     | LED                            |
| 듀티 사이클          | 100%                           |
| 절연 등급           | H                              |
| 에나멜 와이어의 절연 등급  | H                              |
| 코일 특성값          | 24 V DC: 3.4 W                 |
| 허용 전압 변동        | +/- 10 %                       |
| 인증              | c UL us - Recognized(OL)       |
| 인증서 발급 기관       | UL MH18122                     |
| 내식성 등급 CRC      | 2 - 보통의 부식 부하                  |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 매체 온도           | -20 °C...50 °C                 |
| 보호 등급           | IP65                           |
| 주변 온도           | -20 °C...50 °C                 |
| 제품 무게           | 49 g                           |
| 전기 연결부 1, 연결 방식 | 플러그                            |
| 전기 연결부 1, 연결 기술 | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨 |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수 | 4                              |
| 전기 연결부 1, 고정 유형 | 나사형 잠금장치                       |
| 고정 방식           | 넬링 너트 포함                       |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                        |
| 하우징 소재          | PA<br>강철                       |
| 솔레노이드 코일 소재     | 구리<br>강철<br>열가소성               |
| 와인딩 소재          | 구리                             |