



# 솔레노이드 밸브

## VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3

제품 번호: 566513

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 3/2 닫힌 상태 단안정 2개                     |
| 작동 방식                       | 전기식                                  |
| 밸브 크기                       | 14 mm                                |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 510 l/min...600 l/min                |
| 공압식 작동 포트                   | 플랜지                                  |
| 작동 전압                       | 24V DC                               |
| 작동 압력                       | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar |
| 디자인                         | 피스톤 밸브                               |
| 리셋 종류                       | 공압 스프링                               |
| 인증                          | RCM 마크<br>c UL us - Recognized(OL)   |
| 보호 등급                       | IP40<br>IP65<br>소켓 포함                |
| 공칭 폭                        | 4.6 mm                               |
| 배기 기능                       | 스로틀 가능                               |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                 |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                |
| 수동 작동기                      | 고정 잠금식<br>터치식<br>가려져 있음              |
| 구동 방식                       | 일차 제어됨                               |
| 제어 공기 공급                    | 외부                                   |
| 커버링                         | 포지티브 커버링                             |
| 파일럿 압력                      | 0.15 MPa...0.8 MPa                   |
| 제어 압력                       | 1.5 bar...8 bar                      |
| 진공 적합성                      | 아니요                                  |
| 꺼지는 시간                      | 25 ms                                |
| 켜지는 시간                      | 9 ms                                 |
| 듀티 사이클                      | 100%                                 |
| 0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스       | 700 µs                               |
| 1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스       | 900 µs                               |

| 특징               | 값                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 코일 특성값           | 24 V DC: 1.0 W<br>24 V DC: 저전류상 0.3 W, 고전류상 1.0 W |
| 허용 전압 변동         | +/- 10 %                                          |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                   |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                             |
| 내진동성             | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사  |
| 주변 및 매체 온도 제한    | -5 - 50°C<br>유지 전류 강하 없음                          |
| 내충격성             | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사      |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                     |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| 클린룸 등급           | ISO 14644-1에 따른 등급 5                              |
| 매체 온도            | -5 °C...60 °C                                     |
| 제어 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                   |
| 주변 온도            | -5 °C...60 °C                                     |
| 제품 무게            | 89 g                                              |
| 전기 연결부           | 전기 서브 베이스를 통해                                     |
| 고정 방식            | 매니폴드 레일에                                          |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                           |
| 씰 소재             | HNBR<br>NBR                                       |
| 하우징 소재           | 단조 알루미늄 합금                                        |