

미니 슬라이드 DGSC-6-10-P-L

제품 번호: 569793

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm
피스톤 Ø	6 mm
드라이브 유닛의 작동 모드	요크
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	입의 방향
가이드	볼 베어링 케이지 가이드
디자인	스카치 요크 시스템
위치 인식	없음
작동 압력	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
반복 정확도	0.2 mm
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	10 °C...50 °C
최대 힘 Fy	20 N
최대 힘 Fz	20 N
최대 토크 Mx	0.3 Nm
최대 토크 My	0.4 Nm
최대 토크 Mz	0.4 Nm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	12.7 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	17 N
가동 질량	17 g
제품 무게	42 g
고정 방식	암나사 및 다웰핀 포함
공압 연결부	M3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	POM
씰 소재	NBR

특징	값
가이드 소재	고합금강
하우징 소재	고합금 스테인리스강
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강