

오퍼레이터 유닛 CDPX-X-E1-W-10 제품 번호: 8155217

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	282 mm
설치 깊이	56 mm
높이	197 mm
길이	64 mm
최대 패널 전면 두께	8 mm
RCT(Real Time Clock)	예
지원되는 PLC 프로토콜	CODESYS 3.X ModbusRTU 클라이언트 ModbusRTU 서버 ModbusTCP 클라이언트 ModbusTCP 서버
RCT(Real Time Clock) 편차	25°C에서 < 100ppm
색상 수	16 M
디스플레이	배경 조명 포함
디스플레이의 종류	TFT 색상
표시 속성	터치 스크린
디스플레이의 사이즈	10.1"
백업 배터리	재충전용 리튬 배터리
작동 전압 범위 DC	10 V...32 V
디스플레이의 해상도	1280x800 픽셀
DC 정격 작동 전압	24 V
정격 작동 전압에서 소비 전류	1 A
인증	c UL us - Listed(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	5 - 85 % 미응축
보호 등급	IP20 IP66

특징	값
보호 등급 관련 참고 사항	IP20 뒷면 IP66, 전면
주변 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도 관련 참고사항	수직 장착 시
제품 무게	1700 g
SD 카드 슬롯	1
추가 기능	통신 기능 RS232
고정 방식	프런트 패널 장착
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
Ethernet 인터페이스, 연결 방식	소켓
Ethernet 인터페이스, 연결 기술	RJ45
Ethernet 인터페이스, 핀/선 수	8
Ethernet 인터페이스, 전송 속도	10/100 Mbit/s 1000 Mbit/s
Ethernet 인터페이스, 기능	프로그래밍
이더넷 인터페이스 2, 연결 방식	2x 소켓
이더넷 인터페이스 2, 연결 기술	RJ45
Ethernet 인터페이스 2, 핀/선 수	8
이더넷 인터페이스 2, 전송 속도	10/100 Mbit/s
이더넷 인터페이스 2, 기능	프로그래밍
USB 인터페이스, 기능	파일 전송
USB 인터페이스, 연결 방식	2x 소켓
USB 인터페이스, 연결 기술	USB 2.0 타입 A
프로그래밍 소프트웨어	Designer Studio
CPU 데이터	1 GB RAM