



**물 분리기**  
**MS9-LWS-G-U-V**  
 제품 번호: 571468

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                          | 값                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 사이즈                         | 9                                                |
| 시리즈                         | MS                                               |
| 설치 위치                       | 수직 +/- 5°                                        |
| 응축수 배출부                     | 전자동                                              |
| 디자인                         | 원심분리기                                            |
| 최대 응축수량                     | 220 ml                                           |
| 셸 보호                        | 금속 셸 로 내장                                        |
| 응축수 분리도                     | 99 %                                             |
| 작동 압력                       | 2 bar...12 bar                                   |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 15000 l/min                                      |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]에 따른 압축공기                 |
| 내진동성                        | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 1로 운송 적용 검사 |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 보관 온도                       | 5 °C...60 °C                                     |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]에 따른 압축공기                 |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                                   |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                                   |
| 제품 무게                       | 2000 g                                           |
| 고정 방식                       | 인라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션:                         |
| 커버 소재                       | 강화 PA                                            |
| 스웰 베인 소재                    | POM                                              |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                          |
| 연결판 소재                      | 알루미늄 다이 캐스트                                      |
| 마운팅 브라켓 소재                  | 알루미늄 다이 캐스트                                      |
| 하우징 소재                      | 알루미늄 다이 캐스트                                      |
| 모듈 커넥터 소재                   | 알루미늄 다이 캐스트                                      |
| 보울 소재                       | 단조 알루미늄 합금                                       |
| 셸 씰 소재                      | NBR                                              |

| 특징     | 값   |
|--------|-----|
| 견시창 소재 | PA  |
| 분리판 소재 | POM |