

푸시-온 플랜지
DARF-Q13-12-1
제품 번호: 8163621

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
설치 위치	임의 방향
디자인	회전 드라이브용 0 어댑터
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 9
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 굽힘 토크	2 Nm
최대 정적 축방향 하중	80 N
제품 무게	23 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플랜지 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
슬리브 소재	고합금강, 스테인리스
나사 소재	스틸, 코팅됨