


스톱퍼 키트
DADP-SP-G9-6-F
제품 번호: 8173536

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 6
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 정지력	60 N
최대 조임 토크	0.4 Nm
조임 토크 공차	± 15 %
제품 무게	12 g
고정 방식	나사산을 이용한 직접 고정
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	고합금강
나사 소재	강철