

디지털 입력 모듈

CPX-AP-L-16NDI-PI

제품 번호: 8176326

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	90mm x 106mm x 70mm
고정 방식	DIN 레일 포함
제품 무게	145 g
주변 온도	-20 °C...50 °C
보관 온도	-40 °C...70 °C
상대 습도	5 - 95 % 미응축
보호 등급	IP20
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 1로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
오염도	2
과전압 범주	II
최대 라인 길이	30m 입력 50 m 시스템 통신
최대 라인 길이 관련 참고사항	정격 전압에 따른 전원 공급
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
인증	RCM 마크
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 할로겐 미포함
하우징 소재	PA66 PVC
LED를 통한 진단	모듈별 진단 채널당 상태
내부 통신을 통한 진단	센서 전원 단락/과부하 전자장치/센서의 과전압 전자장치/센서의 저전압
최대 입력 어드레스 용량	2 B

특징	값
통신 인터페이스, 기능	시스템 통신 XF10 IN / XF20 OUT
통신 인터페이스, 연결 방식	2x 소켓
통신 인터페이스, 연결 기술	RJ45
통신 인터페이스, 프로토콜	AP
통신 인터페이스, 차폐	예
전원 공급, 기능	들어오는 방향의 전자장치/센서
전원 공급, 연결 방식	플러그
전원 공급, 연결 기술	IEC 61984에 따른 Push-pull
전원 공급, 핀/선 수	4
전압 전달, 기능	진행 중의 전자장치/센서
전압 전달, 연결 방식	소켓
전압 전달, 연결 기술	IEC 61984에 따른 Push-pull
전압 전달, 핀/심 수	4
작동 전압 관련 참고 사항	SELV/PELV 전원 공급 장치 필요 전압 강하에 유의
DC 정격 작동 전압	24 V
전자장치/센서 DC 정격 작동 전압	24 V
전자 장치/센서 허용 전압 변동	± 25 %
최대 전력 공급	2 x 4 A(외부 퓨즈 필요)
전자장치/센서 공칭 작동 전압일 때 자체 소비 전력	일반적으로 32 mA
정전 버퍼링	10 ms
역극 보호	예
입력 전기 연결부, 기능	디지털 입력
입력 전기 연결부, 연결 방식	2x 소켓
입력 수	16
입력 특성 곡선	IEC 61131-2에 따름, 타입 3
스위칭 레벨	신호 0: (PS - 5 V)-PS 신호 1: 0 V ~ (PS - 11 V)
입력 스위칭 로직	NPN (마이너스 스위칭) IEC 61131-2에 따른 2 와이어 센서 IEC 61131-2에 따른 3 와이어 센서
입력 디바운싱 시간	0.1ms 3 ms(표준) 10 ms 20 ms
입력부 퓨즈(단락)	미세 와이어 퓨즈
모듈당 최대 입력 전류 합	4 A
입력 채널 - 채널 전위 분리	아니오
입력 채널 - 내부 통신 전위 분리	아니오
출력 전기 연결부, 연결 기술	IEC 61984에 따른 Push-pull