

고정 브래킷 MS4-WP-F1A

제품 번호: 8176694

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	39 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
모듈 커넥터 소재	POM 고합금강, 스테인리스
나사 소재	고합금 스테인리스강
앵글 소재	알루미늄 다이 캐스트