

**매니폴드 서브 베이스**  
**VABX-A-P-BV-AH-A**  
 제품 번호: 8188459

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                      | 값                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 사이즈                     | 1                                                |
| 그리드 치수                  | 10.55 mm                                         |
| 내진동성                    | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사 |
| 내충격성                    | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| 내장된 기능                  | 전기 매니폴드 모듈 포함                                    |
| 밸브 위치의 최대 수             | 1                                                |
| 유량 방향                   | 가역식                                              |
| 최대 밸브 코일 수              | 2                                                |
| 호환 가능                   | 밸브 터미널 VTUX-A-P                                  |
| 진공 적합성                  | 예                                                |
| ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량 | 470 l/min                                        |
| 치수 W x L x H            | 10.55 mm x 104.3 mm x 43.1 mm                    |
| 오염도                     | 2                                                |
| 인증                      | RCM 마크                                           |
| KC 마크                   | KC-EMC                                           |
| CE 마크(적합성 선언 참조)        | EU EMC 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름                  |
| 내식성 등급 CRC              | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성                | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 보관 온도                   | -20 °C...70 °C                                   |
| 상대 습도                   | 5 - 95 %                                         |
| 보호 등급                   | IP65                                             |
| 주변 온도                   | -5 °C...50 °C                                    |
| 제품 무게                   | 31.2 g                                           |
| 전동식 제어                  | 멀티핀                                              |
| 연결판 고정 방식               | 관통 구멍 포함                                         |
| 고정 방식                   | 타이 로드                                            |
| 공압 연결부 2                | 10 mm 카트리지용                                      |
| 공압 연결부 4                | 10 mm 카트리지용                                      |
| 소재 관련 참고 사항             | RoHS 준수                                          |
| 연결판 소재                  | 강화 PA                                            |
| 씰 소재                    | NBR                                              |

| 특징    | 값           |
|-------|-------------|
| 클립 소재 | 고합금강, 스테인리스 |
| 너트 소재 | 고합금강, 스테인리스 |