


진공 발생기 카트리지 OASP-G4-14-L2

제품 번호: 8199152

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	1.4 mm
이젝터 특성	많은 흡입 용적 유량
디자인	2단 진공 발생기
최대 흡입 용적 유량에 대한 작동 압력	0.4 MPa 4 bar 58 psi
작동 압력	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
최대 진공에 대한 작동 압력	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
최대 진공	81 %
공칭 작동 압력	0.6 MPa 87 psi
정격 작동 압력	6 bar
대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량	160 l/min
정격 작동 압력에서의 급기 시간	0.37 s
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
매체 온도	0 °C...60 °C
청소 권장	비눗물(소음기 제외)
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	31 g
고정 방식	삽입 가능
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	PA 강화
제트 노즐 소재	PA 강화

특징	값
설치 위치	임의 방향