


# 전동 실린더 ESBF-BS-63-100-5P

제품 번호: 574093

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                        | 값                      |
|---------------------------|------------------------|
| 작동 스트로크                   | 100 mm                 |
| 사이즈                       | 63                     |
| 스트로크                      | 100 mm                 |
| 피스톤 로드 나사산                | M16x1.5                |
| 리버싱 백래시                   | 30 $\mu$ m             |
| 스핀들 직경                    | 25 mm                  |
| 스핀들 피치                    | 5 mm/U                 |
| 피스톤 로드의 최대 비틀림 각도 +/-     | 0.4 deg                |
| 표준 기반                     | ISO 15552              |
| 설치 위치                     | 임의 방향                  |
| 피스톤 로드 단부                 | 수나사                    |
| 모터 종류                     | 서보 모터                  |
| 위치 인식                     | 근접 센서용                 |
| 디자인                       | 볼 순환 나사산 포함 전동 실린더     |
| 스핀들 타입                    | 볼 스크류                  |
| 비틀림 방지 장치/가이드             | 슬라이드로 가이드됨             |
| 최대 가속도                    | 5 m/s <sup>2</sup>     |
| 최대 속도                     | 3250 1/min<br>0.27 m/s |
| 반복 정확도                    | $\pm 0.015$ mm         |
| 듀티 사이클                    | 100%                   |
| 내식성 등급 CRC                | 2 - 보통의 부식 부하          |
| LABS 적합성                  | VDMA24364-영역 III       |
| 보관 온도                     | -20 °C...60 °C         |
| 식품과의 사용 적합성               | 소재 상세 정보 참조            |
| 상대 습도                     | 0 - 95 %               |
| 보호 등급                     | IP40                   |
| 주변 온도                     | 0 °C...60 °C           |
| 최대 구동 토크                  | 7 Nm                   |
| 드라이브 샤프트에 발생하는 최대 반경 방향 힘 | 700 N                  |
| 최대 이송력 Fx                 | 7000 N                 |
| 무부하 구동 토크                 | 0.4 Nm                 |

| 특징                     | 값                         |
|------------------------|---------------------------|
| 유효 하중 표준값, 수평          | 700 kg                    |
| 유효 하중 표준값, 수직          | 700 kg                    |
| 미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH  | 2.8316 kgcm <sup>2</sup>  |
| kg 유효 하중당 질량 관성 모멘트 JL | 0.00633 kgcm <sup>2</sup> |
| 질량 관성 모멘트 JO           | 0.49112 kgcm <sup>2</sup> |
| 정비 주기                  | 수명 주기 동안의 윤활              |
| 0mm 스트로크에서 가동 질량       | 1829 g                    |
| 10mm 스트로크당 추가 가동 질량    | 52 g                      |
| 0mm 스트로크에서 기본 무게       | 3163 g                    |
| 10mm 스트로크당 추가 무게       | 87 g                      |
| 고정 방식                  | 암나사 포함<br>또는 액세서리         |
| 액추에이터 인터페이스 코드         | D60                       |
| 소재 관련 참고 사항            | RoHS 준수                   |
| 커버 소재                  | 알루미늄 주조, 코팅됨              |
| 피스톤 로드 소재              | 고합금 스테인리스강                |
| 나사 소재                  | 강철, 아연 도금                 |
| 스핀들 너트 소재              | 볼 베어링 강                   |
| 스핀들 소재                 | 볼 베어링 강                   |
| 실린더 배럴 소재              | 단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막     |