


필터 레귤레이터 MS4-LFR-AGC-D7-E-R-M-VS

제품 번호: 8232867

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	수동 회전
디자인	압력계가 없는 필터 제어기
최대 응축수량	19 ml
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 이차 배기 있음 역류 거동 있음
셸 보호	플라스틱 보호 후드
응축수 분리도	75 %
작동 압력	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...12 bar
최대 압력 히스테리시스	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1500 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
기공 사이즈	40 µm
제품 무게	403 g

특징	값
고정 방식	옵션: 프런트 패널 장착 인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
조작부 소재	PA POM
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
다이어프램 소재	NBR
보울 소재	PC
분리판 소재	POM