


연결 라인

NEBV-S1G44-K-10-N-LE44-S6

제품 번호: 575115

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	DIN 47100
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 횟수	50
제품 무게	1620 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	44
전기 연결부 1, 할당된 극/선	44
전기 연결부 1, 고정 유형	2x 나사 4-40 UNC
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	44
전기 연결부 2, 할당된 극/선	44
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	0.86 A
충격 내전압	2.4 kV
역극 보호	예
케이블 길이	10 m
라인 속성	표준
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	42 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	126 mm
케이블 직경	10.2 mm
케이블 직경 공차	± 0.3 mm
케이블 구조	44 x 0.14mm ²
도체 정격 단면적	0.14 mm ²
심선 종단	뭉툭하게 잘린 상태

특징	값
보호 등급	IP40
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-35 °C...80 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...80 °C
보관 온도	-25 °C...75 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	2
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
케이블 외피 소재	PVC
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	강화된 PC
하우징 색상	검정색
나사 소재	황동, 니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	청동 도금
절연 커버 소재	PVC