



# Kompaktais cilindrs DPCS-32-20-F-P

Daļas numurs: 1403701

Produkts tiks atcelts

**FESTO**

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme                                               | Lielums                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gājiens                                              | 20 mm                                                                  |
| Virzuļa diametrs                                     | 32 mm                                                                  |
| Amortizēšana                                         | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos                |
| Montāžas pozīcija                                    | Jebkurš                                                                |
| Darbības režīms                                      | divpusējās darbības                                                    |
| Virzuļa kāta gals                                    | Sievišķā vītne                                                         |
| Konstrukcijas struktūra                              | Virzulis<br>Virzuļa kāts<br>Cilindra caurule                           |
| Pozīcijas detektēšana                                | Nē                                                                     |
| Darbošanās spiediens                                 | 0,6 ... 10 bar                                                         |
| Darbošanās paņēmieni                                 | Saspieštais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                    | Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                | 2 - Moderate corrosion stress                                          |
| Apkārtējās vides temperatūra                         | -20 ... 80 °C                                                          |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās                    | 0,26 J                                                                 |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 363 N                                                                  |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 483 N                                                                  |
| Kustīgā masa                                         | 126 g                                                                  |
| Produkta svars                                       | 249 g                                                                  |
| Montāžas tips                                        | Izvēles<br>ar caurejošo urbumu<br>ar vītņi                             |
| Pneimatiskais savienojums                            | G1/8                                                                   |
| Materiālu piezīme                                    | Atbilst RoHS                                                           |
| Pārsega materiālu informācija                        | Kaļamā alumīnija sakausējums                                           |
| Dinamisko blīvējumu materiālu informācija            | NBR<br>TPE-U(PU)                                                       |
| Virzuļa kāta materiālu informācija                   | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais                               |
| Cilindra čaulas materiālu informācija                | Kaļamā alumīnija sakausējums                                           |