


Zobsiksnas ass DGE-63- -ZR

Daļas numurs: 193744
Produkts tiks atcelts

FESTO

Elektromehāniskā lineārā ass ar zobsiksnu.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	56,02 mm
Darba gājiens	1 ... 4.500 mm
Izmērs	63
Gājiena rezerve	176 mm
Zobsiksnas izplešanās	0,15 %
Zobsiksnas solis	8 mm
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne Smagu slodžu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar zobsiksnu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,1 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Max. piedziņas griezes moments	42 Nm
Max. padeves spēks Fx	1.500 N
Piedziņas moments bez slodzes	4,5 Nm
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	3,6 kgcm ²
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	7,85 kgcm ²
Padeves konstante	176 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Momenta kompensatora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Nosedzošās lentes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes slīdes materiāls	Rullīšu gultņu tērauds korozijaizsargājošais pārklājums